

Lista di compatibilità il silicone neutro per eccellenza

OTTOSEAL® S 110

Lista di compatibilità il silicone neutro per eccellenza OTTOSEAL® S 110

Test secondo la direttiva ift DI 01/1 Utilizzo di sigillanti – Parte 1: Test di materiali a contatto con la sigillatura dei bordi del vetro isolante, febbraio 2008

Metodo di test: Test triplice P1, Capitolo 4.1

Il sigillante a base di silicone trasparente potrebbe ingiallirsi a contatto con la sigillatura secondaria dei bordi.

L'elenco seguente comprende i prodotti compatibili con OTTOSEAL® S 110:

OTTOSEAL® S 110		
Produttore	Sigillante primario	Sigillante secondario
IGK Isolierglasklebstoffe GmbH, Hasselroth	IGK 511	IGK 130, IGK 311, IGK 330
Fenzi Spa, Tribiano	Butylver	Thiover, Poliver
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens	GD 115	GD 116, GD 677
Tremco Illbruck GmbH & Co. KG, Bodenwöhr	JS 880	JS 442
Hutchinson GmbH, Eschborn	Totalseal 3524/1	Totalseal 3189/2
diversi	--	IG silicone

Le presenti indicazioni sono state riportate sulla base di test e secondo scienza e coscienza considerando lo stato attuale delle esperienze pratiche. Le indicazioni si riferiscono tuttavia solo ed esclusivamente al materiale testato e le condizioni di prova alla base. In via cautelativa si desidera sottolineare che i rilevamenti da test in laboratorio non rilevano tutti i possibili influssi nell'ambito pratico e tutte le situazioni di montaggio possibili. In ogni caso consigliamo di chiarire l'idoneità del sigillante per le relative applicazioni su un modello campione o un prototipo.



Sigillanti • Adesivi

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY

Tel.: 0049-8684-908-0 · Fax: 0049-8684-1260

E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de/it/home